

Schwenkzapfen CRZNG-63

Teilenummer: 161855

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 63 |
| Basierend auf Norm | ISO 15552 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Produktgewicht | 687 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Befestigung | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |