

PAN-L-6x1-NT**Kunststoffschlauch**

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Shore-Härte	55 +/- 3
Farbe	natur
Innen-Durchmesser	4,000 mm
Aussen-Durchmesser	6,000 mm
Lebensmittel-Zulassung	90/128/EWG
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Produktgewicht nach Länge	0,0160 kg/m
Min. Biegeradius	32,000 mm
Werkstoff-Information Schlauch	TPE-A