

PAN-L-8x1,25-NT

Kunststoffschlauch

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Shore-Härte	55 +/- 3
Farbe	natur
Innen-Durchmesser	5,900 mm
Aussen-Durchmesser	8,000 mm
Lebensmittel-Zulassung	90/128/EWG
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Produktgewicht nach Länge	0,0240 kg/m
Min. Biegeradius	43,000 mm
Werkstoff-Information Schlauch	TPE-A