

CPV18-EPL-PG

Endplatte

Datenblatt

Teile-Nr.: 163192

Seite:1

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------|---|
| Befestigungsart Anschlussplatte | Schraubbefestigung |
| Betriebsdruck minimal | -0,9 bar |
| Betriebsdruck maximal | 16 bar |
| Umgebungstemperatur minimal | -10 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 50 °C |
| Mediumstemperatur minimal | -10 °C |
| Mediumstemperatur maximal | 50 °C |
| CT-Kriterium | konform |
| Betriebsmedium | trockene gefilterte Druckluft (auch geölt) |