

CPV18-EPL-E

Endplatte

Datenblatt

Teile-Nr.: 163196

Seite:1

Merkmal	Wert
Befestigungsart Anschlussplatte	Schraubbefestigung
Betriebsdruck minimal	-0,9 bar
Betriebsdruck maximal	16 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	50 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	50 °C
Anschlussart Anschluss 1	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 3,5	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 12,14	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 82,84	Gewinde
Anschlussart Anschluss 11	Gewinde
Gewinde Anschluss 1	G 3/8
Gewinde Anschlüsse 3,5	G 1/2
Gewinde Anschlüsse 12,14	G 1/4
Gewinde Anschlüsse 82,84	G 1/4
Gewinde Anschluss 11	G 3/8
CT-Kriterium	konform
Betriebsmedium	trockene gefilterte Druckluft (auch geölt)