

Sensorhalter DASI-Q11-32-A-SR

Teilenummer: 1631997

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Bauform	für T-Nut
für Kolben-Ø	Ø32
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	42 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Durchgangsbohrung und Schraube mit Nutensteinen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt