


Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/4-B-CT

Teilenummer: 165661

FESTO

zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennndurchfluss in Drosselrichtung	4.320 l/min
Normalnennndurchfluss in Rückschlagrichtung	3.220 ... 4.320 l/min
Betriebsdruck	0,3 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Zulassung	Germanischer Lloyd
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 → 0 bar	7.300 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 → 0 bar	5.440 ... 7.300 l/min
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	60 Nm
Produktgewicht	377 g
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Regulierschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss