

Manometer MA-40-16-1/8-EN-CT

Teilenummer: 165866

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 16 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	neutrale Flüssigkeiten Neutrale Gase kein Sauerstoff kein Azetylen
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	vernickelt Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	60 g