

Spiral-Kunststoffschlauch PPS-4-15-1/4-CT-BL

Teilenummer: 165870

FESTO

mit 2 Drehverschraubungen und Dichtringen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	15 m
Außen-Durchmesser	6,3 mm
Blocklänge	0,67 m
Innen-Durchmesser	4,7 mm
Wickeldurchmesser	75 mm
Windungszahl	90
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 21,2 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht	350 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Farbe	blau
Werkstoffinformation Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Knickschutz	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Schlauch	PA-P