

## **KVI-CP-2-GS-GD-5**

### **Verbindungskabel**

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung AC	<= 60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Produktgewicht	262 g
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade / Dose gerade
Kabelaufbau	5 x 0,24 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Werkstoff-Information Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff-Information Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Information Stecker	Bronze vergoldet