

Achscontroller SPC200/P03

Teilenummer: 170523

FESTO

für bis zu 4 pneumatische Achsen.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Gerätezusammenstellung	Basiseinheit für 4 Einschübe Spannungsversorgung Serielle Schnittstelle Digitale E/A Bediengerät Subcontroller
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82	geprüft nach Schärfegrad 2
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfegrad 1
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C