



Nherungsschalter SMT-10-NS-KL-LED-24

Teilenummer: 173222

FESTO

elektrisch, kontaktlos, NPN, fur Antriebe mit Sensornut 10, mit Kabel.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur Rundnut
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	≤ 0,2 ms
Ausschaltzeit	≤ 0,2 ms
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	6 W
Spannungsfall	1,7 V
Reststrom	≤ 0,01 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
uberlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Kabel 3-adrig
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Kabellange	2,5 m
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Befestigungsart	geklemmt in Rundnut lang in Nut einschiebbar
Anziehdrehmoment	0,05 ... 0,1 Nm
Produktgewicht	20 g
Werkstoffinformation Gehause	vernickelt Messing PA hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Schutzart	IP65 IP67
Isolationsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	3