

Vakuumsauger VAS-10-M5-NBR

Teilenummer: 173440

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Nennweite | 2 mm |
| Saugerdurchmesser | 10 mm |
| Wirksamer Saugdurchmesser | 8 mm |
| Anschlusslage | oben |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum | 4.5 N |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 4.5 N |
| Befestigungsgewinde | M5 |
| Saugerbefestigung | M5 |
| Vakuumanchluss | M5 |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | NBR |