

Öler LOE-3/8-D-MIDI-NPT

Teilenummer: 173823

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Max. Ölfüllmenge | 110 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Minimaldurchfluss für Ölerfunktion | 8 l/min |
| Normalnennndurchfluss | 5500 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 3/8 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schale | PC |