


Wartungseinheit FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-NPT

Teilenummer: 173857

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Einbaulage	senkrecht
Kondensatablass	vollautomatisch
Filterfeinheit	5 µm
Betriebsdruck	2 bar...12 bar
Druckregelbereich	0.5 bar...12 bar
Normalnenndurchfluss	1700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	1440 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC