

# Einschaltventil HE-3/4-D-MIDI-NPT

Teilenummer: 173897

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Rastermaß                          | 55 mm  |
| Konstruktiver Aufbau               | Kolben-Schieber  |
| Betätigungsart                     | manuell  |
| Dichtprinzip                       | weich  |
| Abluftfunktion                     | nicht drosselbar   |
| Handhilfsbetätigung                | keine  |
| Ventilfunktion                     | 3/2 bistabil   |
| Betriebsdruck                      | 0 bar...16 bar   |
| C-Wert                             | 17.3 l/sbar  |
| b-Wert                             | 0.42   |
| Normalnennendurchfluss             | 3800 l/min   |
| Einschaltdauer                     | 100%   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform   |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Mediumtemperatur                   | -10 °C...60 °C   |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...60 °C   |
| Befestigungsart                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                              |
| Einbaulage                         | beliebig   |
| Strömungsrichtung                  | nicht reversibel   |
| Produktgewicht                     | 511 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1          | 3/4 NPT  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | 3/4 NPT  |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G1/4   |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR  |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss  |