

Schalldämpfer UC-QS-8H

Teilenummer: 175611

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Betriebsdruck | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Durchfluss gegen Atmosphäre | 1500 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schalldruckpegel | 60 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...70 °C |
| Produktgewicht | 2.3 g |
| Pneumatischer Anschluss | QS-8 |
| Werkstoff Dämpfereinsatz | PE |
| Werkstoff Einschraubzapfen | PE |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |