


Anschlussleitung KMP1-02-II-14-10

Teilenummer: 175661
Auslaufprodukt

FESTO

für Ventilinsel IIMP-02, fertig konfektioniert für 12 bis 14 Ventilplätze,
10 m lang.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 300\text{ V}$
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 250\text{ V}$
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Produktgewicht	11.300 g
Elektrischer Anschluss	72-polig Dose
Kabelaufbau	65 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	22 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	mit Klemmbügel
Werkstoffinformation Gehäuse	Leichtmetall-Druckguss
Werkstoffinformation Kabelmantel	PE
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert