

Ventilbausatz CPV10-BS-5/3G-M7

Teilenummer: 176055

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M7
Betriebsdruck	2.5 bar...10 bar
Nennweite	4 mm
Einbaulage	beliebig
Berstdruck	30 bar
Schaltzeit aus	30 ms
Schaltzeit ein	20 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schockfestigkeit	30 g/11 ms nach EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	23 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss