

Steckverschraubung CQ-3/8-12H

Teilenummer: 177705

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	8.65 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-25 °C...70 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	2.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	4 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse CQ-12
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Lösering	POM