

Kunststoffrohr PQ-PA-18X2X3000

Teilenummer: 177730

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	18 mm
Innen-Ø	14 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-25 °C...75 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C...75 °C
Produktgewicht nach Länge	0.103 kg/m
Farbe	schwarz
Werkstoff Schlauch	PA