



## LR-M2-G1/4-10GK Druckregelventil

| Merkmal                          | Wert   |
|----------------------------------|--|
| Baugröße                         | 2  |
| Baureihe                         | M  |
| Betätigungssicherung             | Drehknopf mit Arretierung                          |
| Einbaulage                       | beliebig   |
| Konstruktiver Aufbau             | direktgesteuertes Membranregelventil               |
| Reglerfunktion                   | mit Vordruckkompensation<br>Ausgangsdruck konstant |
| Druckanzeige                     | mit Manometer                                      |
| Druckregelbereich                | 0 - 10 bar   |
| Eingangsdruck 1                  | 0 - 21 bar   |
| Normalnennndurchfluss            | 3.400 l/min  |
| Betriebsmedium                   | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm         |
| Mediumstemperatur                | -10 - 80 °C  |
| Umgebungstemperatur              | -10 - 80 °C  |
| Produktgewicht                   | 640 g  |
| Befestigungsart                  | Fronttafeleinbau<br>Leitungseinbau<br>mit Zubehör  |
| Pneumatischer Anschluss 1        | G1/4   |
| Pneumatischer Anschluss 2        | G1/4   |
| Werkstoff-Hinweis                | LABS-haltige Stoffe enthalten                      |
| Werkstoff-Information Bedienteil | POM  |
| Werkstoff-Information Dichtungen | NBR  |
| Werkstoff-Information Gehäuse    | Zink-Druckguss                                     |

**LR-M2-G1/4-10GK****Druckregelventil**

| Merkmal                       | Wert           |
|-------------------------------|----------------|
| Werkstoff-Information Membran | NBR<br>Messing |