



LFR-M1-G1/4-C07UGK

Filter-Regelventil

Merkmal	Wert
Baugröße	1
Baureihe	M
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Filterfeinheit	5 µm
Kondensat-Ablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge	10,25 cm ³
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Druckregelbereich	0 - 7 bar
Eingangsdruck 1	0 - 17 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	1.900 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	374 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss

**LFR-M1-G1/4-C07UGK****Filter-Regelventil**

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Schale	Zink-Druckguss