



LFR-M2-G1/4-E07RG

Filter-Regelventil

Merkmal	Wert
Baugröße	2
Baureihe	M
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Filterfeinheit	40 µm
Kondensat-Ablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge	52,75 cm ³
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Druckregelbereich	0 - 7 bar
Eingangsdruck 1	0 - 12 bar
Normalnennndurchfluss	3.100 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumtemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	848 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	PC