



## LFR-M2-G1/4-E04RGK

### Filter-Regelventil

| Merkmal                       | Wert  |
|-------------------------------|---|
| Baugröße                      | 2   |
| Baureihe                      | M   |
| Betätigungssicherung          | Drehknopf mit Arretierung                   |
| Filterfeinheit                | 40 µm                                       |
| Kondensat-Ablass              | manuell drehend                             |
| Konstruktiver Aufbau          | Filterregler mit Manometer                  |
| Max. Kondensatmenge           | 52,75 cm <sup>3</sup>                       |
| Schalenschutz                 | Kunststoffschutzkorb                        |
| Druckanzeige                  | mit Manometer                               |
| Druckregelbereich             | 0 - 4 bar                                   |
| Eingangsdruck 1               | 0 - 12 bar                                  |
| Normalnennndurchfluss         | 2.900 l/min                                 |
| Betriebsmedium                | Druckluft                                   |
| Mediumstemperatur             | -10 - 60 °C                                 |
| Umgebungstemperatur           | -10 - 60 °C                                 |
| Produktgewicht                | 848 g                                       |
| Befestigungsart               | wahlweise:<br>Leitungseinbau<br>mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1     | G1/4  |
| Pneumatischer Anschluss 2     | G1/4  |
| Werkstoff-Hinweis             | LABS-haltige Stoffe enthalten               |
| Werkstoff-Information Gehäuse | Zink-Druckguss                              |
| Werkstoff-Information Schale  | PC  |