



LFR-M3-G1/2-E07TG

Filter-Regelventil

Merkmal	Wert
Baugröße	3
Baureihe	M
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Filterfeinheit	40 µm
Kondensat-Ablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge	72,5 cm ³
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Druckregelbereich	0 - 7 bar
Eingangsdruck 1	0 - 17 bar
Normalnennndurchfluss	7.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	1.783 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	Zink-Druckguss