

LFR-M3-G3/4-E04R

Filter-Regelventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 179933

Seite:1

Merkmal	Wert
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	12 bar
Ausgangsdruck 2 minimal	0 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	4 bar
Gewinde Anschluss 1	G 3/4
Gewinde Anschluss 2	G 3/4
Befestigungsart	Leitung/Winkel
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Metall-Schalenschutz	nein
Filterfeinheit	40 um
Kondensatmenge maximal	65,5 cm³
Kondensat-Ablasstechnik	manuell, drehend
Feststellung Betätigung (Druck-R.)	Verrasterung
Manometer ja/nein	nein
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Produktgewicht	1,186 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	9800 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	Druckluft
Betriebsmedium Ausgang 2	gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt