

Schwenkzapfenbausatz DAMT-V8-125-A

Teilenummer: 1812524

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|--|
| Baugröße | 125 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Produktgewicht | 2911.6 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Schwenkzapfen | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Spannstück | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Stange | hochlegierter Stahl rostfrei |