



## LF-M3-G3/8-ES

### Filter

| Merkmal                       | Wert                                   |
|-------------------------------|--|
| Baugröße                      | 3                                      |
| Baureihe                      | M                                      |
| Einbaulage                    | senkrecht +/- 5°                       |
| Filterfeinheit                | 40 µm                                  |
| Kondensat-Ablass              | vollautomatisch                        |
| Konstruktiver Aufbau          | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider |
| Max. Kondensatmenge           | 65,5 cm <sup>3</sup>                   |
| Schalenschutz                 | Kunststoffschutzkorb                   |
| Eingangsdruck 1               | 0 - 12 bar                             |
| Normalnenndurchfluss          | 4.700 l/min                            |
| Betriebsmedium                | Druckluft                              |
| Mediumstemperatur             | -10 - 60 °C                            |
| Umgebungstemperatur           | -10 - 60 °C                            |
| Befestigungsart               | Leitungseinbau<br>mit Zubehör          |
| Pneumatischer Anschluss 1     | G3/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2     | G3/8                                   |
| Werkstoff-Hinweis             | LABS-haltige Stoffe enthalten          |
| Werkstoff-Information Filter  | PE                                     |
| Werkstoff-Information Gehäuse | Zink-Druckguss                         |
| Werkstoff-Information Schale  | PP                                     |