

Steckverschraubung QSM-M3-1/8-I-U-M

Teilenummer: 183751

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Mini |
| Nennweite | 0,059 in |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | gerade Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 0,354 ft-lbf |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 55 % |
| Produktgewicht | 65,1 oz |
| Befestigungsart | Innensechskant SW1,5 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde M3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 1/8" " |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |