

# MGXDH-3/2-1.2-24DC

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 184101

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Schaltfunktion Symbol	<b>3/2-Wegeventil, Grundstellung gesperrt</b>
EU-Konformität (CE)	<b>CE</b>
Erläuterung zu EU-Konformität	<b>EEX</b>
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	<b>3/2</b>
Strömungsrichtung reversibel	<b>nein</b>
Funktionsprinzip	<b>Sitz</b>
Form Funktionselement	<b>Platte</b>
Abluft drosselbar	<b>nein</b>
Steuerart	<b>direkt</b>
Stelleigenschaft	<b>monostabil</b>
Rückstellart	<b>mechanische Feder</b>
Befestigungsart	<b>Schraubbefestigung</b>
Einbaulage	<b>beliebig</b>
Nennweite	<b>1,2 mm</b>
Betriebsdruck minimal	<b>-0,9 bar</b>
Betriebsdruck maximal	<b>8 bar</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-20 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>55 °C</b>
Mediumstemperatur minimal	<b>-20 °C</b>
Mediumstemperatur maximal	<b>55 °C</b>
Anschlussart Belüftung	<b>Platte</b>
Anschlussart Arbeitsanschluss	<b>Platte</b>
Anschlussart Entlüftung	<b>Platte</b>
Anschlussart Steuerhilfsluft Belüftung	<b>Platte</b>
Norm VorsteuerAnschlussbild	<b>NF66</b>
Handhilfsbetätigung	<b>drehend-rastend</b>
Schaltzustandsanzeige	<b>nein</b>
LABS-haltige Stoffe enthalten	<b>ja</b>
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	<b>35 l/min</b>
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	<b>40 l/min</b>
Schaltzeit EIN/UM (dom)	<b>10 ms</b>

**MGXDH-3/2-1.2-24DC**

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 184101

Seite:2

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Schaltzeit AUS/UM	<b>5 ms</b>
Spannungsart	<b>DC</b>
Nenn-Gleichspannung	<b>24 V</b>
Nenn-Leistung (DC)	<b>3 W</b>
Einschaltdauer Magnet	<b>100 %</b>
Betriebsmedium	<b>gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt)</b>
Schutzart	<b>IP66</b>