

# Feinfilterkombination LFMBA-1/2-D-MAXI

Teilenummer: 186477

FESTO



## Datenblatt

Merkm	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	0.01 µm
Filterwirkungsgrad	99.9999 %
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Max. Kondensatmenge	80 ml
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	1 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte Gase
Mediumstemperatur	1.5 °C...60 °C
Restölgehalt	0.01 mg/m³
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	2400 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC