

Anschlussleitung KM12-M12-GSGD-2,5

Teilenummer: 18684

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 60 V
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 75 V
Strombelastbarkeit	3,8 A
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade / Dose gerade M12x1 / M12x1 4-polig / 4-polig
Kabelaufbau	4x0,25
Kabellänge	2,5 m
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR