


Linearantrieb DLP-320- -

Teilenummer: 187478

FESTO

Luftanschluss nach VDI/VDE 3845-Namurventile direkt anflanschbar.
Andere Hublängen auf Anfrage. Für den Einsatz in der Prozessindustrie,
insbesondere auf Schieberventilen geeignet.

Diese Antriebe können auf Anfrage mit ATEX-Zulassung geliefert
werden. Die Angaben im Datenblatt zu "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-
Umgebungstemperatur" und "CE-Zeichen" beziehen sich nur auf
Antriebe mit Zulassung.



Beispielhafte Darstellung



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	≤ 600 mm
Kolben-Durchmesser	320 mm
Dämpfung	ohne
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Positionserkennung	ohne
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
ATEX-Kennzeichnung	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-Umgebungstemperatur	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
CE-Zeichen	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	47.501 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	48.255 N
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung gleiteloziert