

# Vakuumsauger-Halter ESH-HCL-4-PK

Teilenummer: 189230

FESTO

mit langem Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	20 mm
Volumen	1,535 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M6
Vakuumanschluss	PK-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl