



# Differenzdruck-Regelventil LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U

Teilenummer: 190908  
Auslaufprodukt

ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Reglerfunktion	Differenzdruck konstant
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	QS-3/16
Befestigungsart	einschraubbar
Eingangsdruck 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Eingangsdruck 1	0 ... 9 bar
Eingangsdruck 1 psi	0 ... 130,5 psi
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	36,5 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform