

# Druckregelventil LRMA-1/4-NPT-QS-1/4-U



Teilenummer: 190922

Auslaufprodukt

mit Manometer.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	QS-1/4
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Eingangsdruck 1	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	94,3 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing