

# Rundzylinder ESEU-8-50-P-A

Teilenummer: 191129

FESTO

Abschlussdeckel mit Gewindezapfen und Schwenklager.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	50 mm
Kolben-Durchmesser	8 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	24,6 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	4,3 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	2,3 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	14,4 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei