

Leuchtdichtung ME-LD-12-24DC

Teilenummer: 19141

FESTO

für ME-Ventile.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Produktgewicht	0,6 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 viereckige Bauform MSE
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0,05 W
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Farbe	transparent