

Leuchtdichtung MC-LD-230AC

Teilenummer: 19146

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Schaltstellungsanzeige | LED |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Produktgewicht | 1.6 g |
| Elektrischer Anschluss | Form A nach DIN EN 175301-803 viereckige Bauform MSC |
| Nennbetriebsspannung AC | 230 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Schutzleiteranschluss | vorhanden |
| Nennleistung Leuchtende Dichtung | 0.33 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -25 °C...85 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff Gehäuse | TPE-U(PU) |
| Farbe | transparent |