


Stecker SEA-4GS-7-2,5

Teilenummer: 192008

FESTO

für Ventilinseln.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	18 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	2,5 ... 2,9 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,5 mm ²
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet