


Druckluftspeicher VZS-20-B

Teilenummer: 192161

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Volumen	20 l
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Entspricht Norm	EN 286-1
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...100 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...100 °C
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	130 Nm
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass	27 Nm
Produktgewicht	9000 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Kondensatableitung	G3/8
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Druckluftspeicher	Stahl pulverbeschichtet