

**KMTR-M-BSM-90-...**

Motorkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 192338

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
EU-Konformität (CE)	<b>CE</b>
Umgebungstemperatur minimal Standard	<b>-40 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>80 °C</b>
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	<b>feste Kabelverlegung</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-30 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>80 °C</b>
Zuordnung Umgebungstemperatur	<b>flexible Kabelverlegung</b>
Anschlussart elektrisch	<b>Kabel/Kabel</b>
Anzahl Adern	<b>8</b>
Durchmesser Anschlusskabel	<b>11,3 mm</b>
Werkstoff Kabelmantel	<b>TPE-U(PU)</b>