

Führungssachse FDG-18- -

Teilenummer: 192850
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Baugröße | 18 |
| Hub | 1 ... 1.800 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlauführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führungssachse ohne Antrieb |
| Max. Geschwindigkeit | 3 m/s |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoff Führungselement | Stahl |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |