

Führungssachse

FDG-32- -

Teilenummer: 192852

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	10 ... 3.000 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führungssachse ohne Antrieb
Max. Geschwindigkeit	3 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Führungselement	Stahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert