


Doppeltwirkender ADV-16-15-A

Teilenummer: 19295

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	16
Hub	15 mm
Kolbenstangendurchmesser	8 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 4
Betriebsdruck minimal	1 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	M 5
Werkstoff Deckel	POM
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	M 5
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	113 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	83 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0185 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/Hub	0,014 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft