

KMTR-VRDM56/59-BR-...

Motorkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 193911

Seite:1

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur minimal Standard	-40 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur minimal	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel/Kabel
Anzahl Adern	12
Adernquerschnitt	0,75 mm²
Länge Anschlusskabel	30000 mm
Durchmesser Anschlusskabel	9,8 mm
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)