

**CPV14-EPR-PGU**

Endplatte

Datenblatt

Teile-Nr.: 193914

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Anschlussart	<b>Platte</b>
Betriebsdruck minimal	<b>0 bar</b>
Betriebsdruck maximal	<b>10 bar</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-5 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>50 °C</b>
Schallpegel	<b>82 dB(A)</b>
Normal-Nenn-Durchfluss	<b>9000 l/min</b>
Werkstoff Dämpfereinsatz	<b>PE</b>