

CPE10-M1BH-5/3BS-M5

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 196860

Seite:1

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	5/3
Funktion in Mittelstellung (Ruhe)	belüftet
Strömungsrichtung reversibel	ja
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Kolben
Abluft drosselbar	nein
Steuerart	indirekt
Stelleigenschaft	bistabil
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerhilfsluft extern	ja
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Einbaulage	beliebig
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck minimal	-0,9 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	50 °C
Mediumstemperatur minimal	-5 °C
Mediumstemperatur maximal	50 °C
Steuerdruck min.	3 bar
Steuerdruck maximal	8 bar
Anschlussart Belüftung	Innengewinde
Anschlussgewinde Belüftung	M 5
Anschlussart Arbeitsanschluss	Innengewinde
Anschlussgewinde Arbeitsanschluss	M 5
Anschlussart Entlüftung	Innengewinde
Anschlussgewinde Entlüftung	M 7
Anschlussart Steuerhilfsluft Belüftung	Innengewinde
Anschlussgewinde Steuerh. Belüftung	M 3
Anschlussart Steuerhilfsluft Entlüftung	Innengewinde

CPE10-M1BH-5/3BS-M5

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 196860

Seite:2

Merkmal	Wert
Anschlussgewinde Steuerh. Entlüftung	M 3
Fassungsart Steuerh. Be- und Entl.	Externe Steuerluft, Steuerentlüftung gefasst
Betätigung/Rückstellung	Spule vorgesteuert, beidseitig federzentriert
Handhilfsbetätigung	Stossend, selbstrückstellend
Schaltzustandsanzeige	nein
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR
Produktgewicht	0,073 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	180 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	180 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 4	180 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 4-3/5	180 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss (Mittelst)	150 l/min
Schaltzeit EIN/UM (dom)	16 ms
Schaltzeit AUS/UM	20 ms
Spannungsart	DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	1 W
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt)
Schutzart	IP65