


# Batterieblock MHA1-PR6-3-M3-PI-D9

Teilenummer: 197239

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	6
Betriebsdruck	0 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung